



## Kolmivartinen ulosvetäj, kiinnitysalue esisdettävä, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880950 1
GTIN	4021176006616
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Luja ulosvetäjä, suuri kiinnitysvoima ja erinomainen kiinnittyvyys. Symmetrisesti puristavat varret säädetään avaimella tarvittavaa kiinnitysaluea vastaaviksi. Jokainen varsi kiinnittyy ulosvedettävään osaan **tiukasti** ja varsien **irtoaminen tai luiskahtaminen on mahdotonta**. Vain ulkopuoliseen ulosvetoon.

#### Käyttö:

Tiukasti kiinnijuuttuneiden kuulalaakereiden, hammaspyörien, hihnapyörien ja vastaavien osien ulosvetämiseen.

Kiristysleveys ulkopuolella: 20 - 100 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 8 t

### Tekninen kuvaus

Teho	8 t
Kiristysleveys ulkopuolella	20 - 100 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm

Ulkokuusikanta	17 mm
Suurin kiristysmomentti	180 Nm
Koukkujen lukumäärä	3
Paino	1,24 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä