



## Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, pyöreä pää langanpidin, FW, Kokonaispituus: 115mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	726433 115
GTIN	4003773043768
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Kahvoissa monikomponenttikuoret.

**Käyttö:**

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

**Standardi:**

DIN ISO 9654

**Raaka-aine:**

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

### Tekninen kuvaus

Pään leveys	11 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,3 - 1,6 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	0,3 - 0,6 mm
Kokonaispituus	15 mm
Terien pituus	14 mm
Leikkuukyky: keskikova lanka - Ø enint.	0,3 - 1,2 mm
Leikkuuviiste	Pieni sivupinta

Raaka-aine	Kuulalaakeriteräs
Pään muoto	pyöreä
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta	peilikiillotettu
Tuotenimen määrite	FW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit