



## Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, Tyyppi: 20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880400 20
GTIN	4021176645013
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käsiruuvi **nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä** varten.

#### Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. **Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.**

Kiristysleveys ulkopuolella: 40 - 200 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 100 - 260 mm

Kiinnityssyv. max: 150 mm

Teho: 6 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	100 - 260 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	40 - 200 mm
Teho	6 t
Kiinnityssyv. max	150 mm

Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	22 mm
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Paino	3,315 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä