



Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	881010 1
GTIN	4021176016448
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvien puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 12 - 100 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 4 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	100 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	12 - 100 mm
Teho	4 t
Ulkokuusikanta	13 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Koukkujen lukumäärä	3

Paino	0,665 kg
itsekeskittyvä	kyllä
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä