



Hydraulinen puristin, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	881800 2
GTIN	4021176005138
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, jossa on hydraulinen mekanismi ja automaattinen palautus. Helppokäyttöinen: puristin asetetaan ulosvetoruuvien ja akselin väliin. Puristin kiinnitetään ulosvetoruuvilla ja puristusruuvi kiristetään (hydrauliikka alkaa toimia). Jos liikepituus ei riitä, puristusruuvi irrotetaan ja vaiheet toistetaan.

Käyttö:

Mekaanisten ulosvetotarvikkeiden puristustehon parantamiseen koosta 3 alkaen. Tällä puristimella irtoavat myös tiukasti kiinnijuuttuneet osat.

Korkeus: 90 mm

Nostosylinterin Ø: 23 mm

Rungon Ø: 50 mm

Liikepituus: 15 mm

Suurin sallittu vääntövoima: 50 Nm

Suurin sallittu ulosvetovoima: 150 kN

Tekninen kuvaus

Suurin sallittu ulosvetovoima	150 kN
Korkeus	90 mm
Liikepituus	15 mm

Suurin sallittu vääntövoima	50 Nm
Nostosylinterin Ø	23 mm
Rungon Ø	50 mm