



Kolmivartinen ulosvetäjä, kiinnitysalue esisdettävä, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	880950 2
GTIN	4021176006791
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Luja ulosvetäjä, suuri kiinnitysvoima ja erinomainen kiinnittyvyys. Symmetrisesti puristavat varret säädetään avaimella tarvittavaa kiinnitysalueita vastaaviksi. Jokainen varsi kiinnittyy ulosvedettävään osaan **tiukasti** ja varsien **irtoaminen tai luiskahtaminen on mahdotonta**. Vain ulkopuoliseen ulosvetoon.

Käyttö:

Tiukasti kiinnijuuttuneiden kuulalaakereiden, hammaspyörien, hihnapyörien ja vastaavien osien ulosvetämiseen.

Kiristysleveys ulkopuolella: 35 - 150 mm

Kiinnityssyv. max: 125 mm

Teho: 9 t

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	35 - 150 mm
Kiinnityssyv. max	125 mm
Teho	9 t

Suurin kiristysmomentti	190 Nm
Koukkujen lukumäärä	3
Ulkokuusikanta	19 mm
Paino	1,72 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä