



Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	880400 3
GTIN	4021176645198
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käsiruuvi **nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä** varten.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. **Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.**

Kiristysleveys ulkopuolella: 65 - 250 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 180 - 340 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 8,5 t

Tekninen kuvaus

Teho	8,5 t
Kiristysleveys ulkopuolella	65 - 250 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	180 - 340 mm
Kiinnityssyv. max	200 mm

Koukkujen lukumäärä	2
Ulkkokuusikanta	27 mm
Suurin kiristysmomentti	300 Nm
Paino	7,05 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä