



Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	881010 2
GTIN	4021176016516
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvien puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 18 - 120 mm

Kiinnityssyv. max: 120 mm

Teho: 6 t

Tekninen kuvaus

Teho	6 t
Kiristysleveys ulkopuolella	18 - 120 mm
Kiinnityssyv. max	120 mm
Koukkujen lukumäärä	3
Suurin kiristysmomentti	120 Nm
Ulkokuusikanta	17 mm

Paino	1,124 kg
itsekeskittyvä	kyllä
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä