



Hydraulinen puristin, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	881800 3
GTIN	4021176924408
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, jossa on hydraulinen mekanismi ja automaattinen palautus. Helppokäyttöinen: puristin asetetaan ulosvetoruuvien ja akselin väliin. Puristin kiinnitetään ulosvetoruuvilla ja puristusruuvi kiristetään (hydrauliikka alkaa toimia). Jos liikepituus ei riitä, puristusruuvi irrotetaan ja vaiheet toistetaan.

Käyttö:

Mekaanisten ulosvetotarvikkeiden puristustehon parantamiseen koosta 3 alkaen. Tällä puristimella irtoavat myös tiukasti kiinnijuuttuneet osat.

Korkeus: 113 mm

Nostosylinterin Ø: 39,5 mm

Rungon Ø: 80 mm

Liikepituus: 7 mm

Suurin sallittu vääntövoima: 40 Nm

Suurin sallittu ulosvetovoima: 300 kN

Tekninen kuvaus

Suurin sallittu ulosvetovoima	300 kN
Liikepituus	7 mm
Korkeus	113 mm

Suurin sallittu vääntövoima	40 Nm
Rungon Ø	80 mm
Nostosylinterin Ø	39,5 mm