



Ulosvetäjä, sisä- ja ulkopuolinen, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	880850 1
GTIN	3148519884579
Tuoteluokka	83H

Kuvaus

Malli:

Kaksi sarjaa vaihdettavia vetovarsia **sisä- ja ulkopuoliseen ulosvetoon** kahdella tai kolmella vetovarrella.

- **Turvallinen: Vetovarsien täydellinen lukitus pyälletyllä ruuvilla.**
- **Käytännöllinen: Vetovarsia voidaan lisätä tai poistaa ja ne on helppo vaihtaa.**
- **Automaattinen: Kiinnittyy ja keskiöityy itsestään.**
- **Karanpää: Mukana turvarajoitin, turvasokka katkeaa ylikuormituksesta.**

Toimituksen sisältö:

Runko, ruuvi, 3 sisäpuolista vetovartta ja 3 ulkopuolista vetovartta.

Kiristysleveys ulkopuolella: 7 - 140 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 23 - 130 mm

Kiinnityssyv. max: 140 mm

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	7 - 140 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	23 - 130 mm
Kiinnityssyv. max	140 mm

Tuotetyyppi

Ulosvetotyökalu