



Kolmivartinen ulosvetäjä, kiinnitysalue esisdettävä, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	880950 3
GTIN	4021176006876
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Luja ulosvetäjä, suuri kiinnitysvoima ja erinomainen kiinnittyvyys. Symmetrisesti puristavat varret säädetään avaimella tarvittavaa kiinnitysalueita vastaaviksi. Jokainen varsi kiinnittyy ulosvedettävään osaan **tiukasti** ja varsien **irtoaminen tai luiskahtaminen on mahdotonta**. Vain ulkopuoliseen ulosvetoon.

Käyttö:

Tiukasti kiinnijuuttuneiden kuulalaakereiden, hammaspyörien, hihnapyörien ja vastaavien osien ulosvetämiseen.

Kiristysleveys ulkopuolella: 50 - 200 mm

Kiinnityssyv. max: 165 mm

Teho: 10 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	165 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	50 - 200 mm
Teho	10 t

Koukkujen lukumäärä	3
Suurin kiristysmomentti	250 Nm
Ulkokuusikanta	24 mm
Paino	3,5 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä