



Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, Tyyppi: 30



Tilaustiedot

Tilausnumero	880400 30
GTIN	4021176645273
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käsiruuvi **nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä** varten.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. **Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.**

Kiristysleveys ulkopuolella: 65 - 350 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 180 - 440 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 8,5 t

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	65 - 350 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	180 - 440 mm
Teho	8,5 t
Kiinnityssyv. max	200 mm

Ulkkuusikanta	27 mm
Suurin kiristysmomentti	300 Nm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	7,51 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä