



Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	881010 3
GTIN	4021176016691
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvien puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 23 - 160 mm

Kiinnityssyv. max: 160 mm

Teho: 8 t

Tekninen kuvaus

Teho	8 t
Kiristysleveys ulkopuolella	23 - 160 mm
Kiinnityssyv. max	160 mm
Koukkujen lukumäärä	3
Ulkokuusikanta	19 mm
Suurin kiristysmomentti	180 Nm

Paino	2,45 kg
itsekeskittyvä	kyllä
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä