



## Ulosvetäjä, sisä- ja ulkopuolinen, Tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880850 2
GTIN	3148519884357
Tuoteluokka	83H

### Kuvaus

#### Malli:

Kaksi sarjaa vaihdettavia vetovarsia **sisä- ja ulkopuoliseen ulosvetoon** kahdella tai kolmella vetovarrella.

- **Turvallinen: Vetovarsien täydellinen lukitus pyälletyllä ruuvilla.**
- **Käytännöllinen: Vetovarsia voidaan lisätä tai poistaa ja ne on helppo vaihtaa.**
- **Automaattinen: Kiinnittyä ja keskiöityä itsestään.**
- **Karanpää: Mukana turvarajoitin, turvasokka katkeaa ylikuormituksesta.**

#### Toimituksen sisältö:

Runko, ruuvi, 3 sisäpuolista vetovartta ja 3 ulkopuolista vetovartta.

Kiristysleveys ulkopuolella: 10 - 180 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 50 - 170 mm

Kiinnityssyv. max: 190 mm

### Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	190 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	10 - 180 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	50 - 170 mm

Tuotetyyppi

Ulosvetotyökalu