



## Sokan ulosvetjäsarja



### Tilaustiedot

Tilausnumero	882000
GTIN	4021176924569
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

**Malli:**

Luja ulosvetjä, (sinkitty) ergonomisesti muotoiltu liukuva vasarakahva.

**Käyttö:**

Sisäkierteellä varustettujen osien (kartio- tai sovitesokat) tai kuulalaakereiden ulosvetämiseen. Vastaavaan sovittimeen tai sisäpuoliseen ulosvetäjään kiinnitetty ulosvedettävä osa irrotetaan voimakkain lyönnein liukuvan vasarakahvan avulla.

**Toimituksen sisältö:**

Sokan ulosvetjä muovilaukussa (275×230×80 mm), 6 kierreholkkia (M3 – M10) ja 3 liitossovitinta sisäpuolisille ulosvetäjille nro 882600. Koolle M12 käytetään liukutankoa ilman kierreholkkia. DIN 913 -kierteellisten tappien käyttö holkkina mahdollista.

### Tekninen kuvaus

Iskumassa	0,9 kg
Adapteri sisäpuoliselle ulosvetäjälle	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Iskumatka	230 mm
Sopii kierteille	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Tuotetyyppi

Sokanvedin

**Tarvikkeet**

Kierreholkki Tyyppi M5	882001 M5
Kierreholkki Tyyppi M4	882001 M4
Adapterikiinnitys Tyyppi M7XM12	882002 M7XM12
Kierreholkki Tyyppi M8	882001 M8
Kierreholkki Tyyppi M3	882001 M3
Kierreholkki Tyyppi M10	882001 M10
Adapterikiinnitys Tyyppi 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Adapterikiinnitys Tyyppi M10XM12	882002 M10XM12
Kierreholkki Tyyppi M6	882001 M6