



Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, kapeat vetovarret, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	880450 1
GTIN	4021176756221
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat vetovarret.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti ahtaisiin väleihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Tekninen kuvaus

Teho	2,5 t
Kiristysleveys sisäpuolella	70 - 140 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	30 - 90 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Suurin kiristysmomentti	35 Nm
Ulkokuusikanta	17 mm
Paino	1,27 kg

Tuotetyyppi

Kaksivartinen ulosvetäjä