



Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	881010 4
GTIN	4021176016776
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvien puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 23 - 250 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 9,5 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	200 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	23 - 250 mm
Teho	9,5 t
Koukkujen lukumäärä	3
Ulkokuusikanta	24 mm
Suurin kiristysmomentti	200 Nm

Paino	4,18 kg
itsekeskittyvä	kyllä
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä