



Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	880930 10
GTIN	4021176923784
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**), vankka poikkituki ja voimakas kara. Haluttu kiinnitysalue on helppo asettaa siirtämällä vetovarsia.

Käyttö:

Nopeasti kulloinkin käytetylle kiinnitysalueelle säädettävä ulosvetäjä esim. hammaspyörille, laakereille ja kiekkoille.

Kiristysleveys ulkopuolella: 120 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 55 - 105 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 2 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	100 mm
Teho	2 t
Kiristysleveys sisäpuolella	55 - 105 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	120 mm

Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	17 mm
Paino	1,255 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä