



## Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, kapeat vetovarret, Tyyppi: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880450 10
GTIN	4021176756306
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

**Malli:**

**Erittäin kapeat vetovarret.**

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti ahtaisiin väleihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	70 - 180 mm
Teho	2,5 t
Kiinnityssyv. max	100 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	30 - 120 mm
Ulkokuusikanta	17 mm
Suurin kiristysmomentti	35 Nm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	1,42 kg

Tuotetyyppi

Kaksivartinen ulosvetäjä