



Käsinepari KryTech 563, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094470 10 |
| GTIN | 3245425634103 |
| Tuoteluokka | 04P |

Kuvaus

Malli:

KryTech 563. **Tarkkuutta vaativiin ja yleisiin töihin** kuivissa ja lievästi likaisissa olosuhteissa. Erinomainen öljyjen ja rasvojen kestävyys. Hankauksen kestävä nitrilipinnoite takaa pitkän käyttöiän. Soveltuu erityisesti metallin puristamiseen, peltien käsittelyyn, mekaanisiin huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Viiltosuojaluokka: B

Väri: musta / harmaa

silikoniton: kyllä

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|---------------|
| Ei sisällä DMF:ää | kyllä |
| EN 388 lävistyslujuus | 3 |
| Sormituntuma | Erittäin hyvä |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| EN 388 viiltolujuus | 3 |
| Pinnoitemateriaali | Nitriili |
| silikoniton | kyllä |
| Märkäpito | Hyvä |
| Hengittävyys | Hyvä |
| Paino | 37 g |
| EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 |
| Käsineen koko | 10 |
| EN 388 hankauksenkestävyys | 4 |
| Öljypito | Erittäin hyvä |
| Kuumuussuoja | Ei tiedossa |
| Istuvuus | Erittäin hyvä |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II |
| EN 388:2016 | 4343B |
| Rungon materiaali | PEHD |
| Pinnoitus | Nitriili |
| Käyttöalue | Allround |
| Väri | musta / harmaa |
| Viiltosuojaluokka | B |
| Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |