



Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	880930 2
GTIN	4021176923791
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**), vankka poikkituki ja voimakas kara. Haluttu kiinnitysalue on helppo asettaa siirtämällä vetovarsia.

Käyttö:

Nopeasti kulloinkin käytetylle kiinnitysalueelle säädettävä ulosvetäjä esim. hammaspyörille, laakereille ja kiekkoille.

Kiristysleveys ulkopuolella: 160 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 80 - 170 mm

Kiinnityssyv. max: 150 mm

Teho: 5 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	150 mm
Teho	5 t
Kiristysleveys ulkopuolella	160 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	80 - 170 mm

Ulkokuusikanta	19 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	2,46 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä