



Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, kapeat vetovarret, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	880450 2
GTIN	4021176756481
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat vetovarret.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti ahtaisiin väleihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	150 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	40 - 160 mm
Teho	5 t
Kiristysleveys sisäpuolella	100 - 220 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Suurin kiristysmomentti	120 Nm
Ulkokuusikanta	22 mm
Paino	3,04 kg

Tuotetyyppi

Kaksivartinen ulosvetäjä