

**Garant****Siivouspiste, tyhjä, Tyyppi: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	987101 M
GTIN	4045197977588
Tuoteluokka	91M

**Kuvaus****Malli:**

Vääntymätön runko teräspeltiä. Keskiseinässä □ 9×9 mm 37 mm:n välein. 4 kääntyvää pyörää (Ø 100 mm), pysäköintijarru ja 2 suurta Haptoprene-pinnoitteista työntökahvaa pitävät huolen siitä, että tuote on tukeva ja sitä on turvallinen käyttää.

**Pintakäsittely:**

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Hoffmann-reikäseinän reikäväli: 9×9 mm

Korkeus: 1850 mm

Leveys: 725 mm

Syvyys: 634 mm

Rungon syvyys: 524 mm

Hyötykorkeus: 1650 mm

Hyötyleveys: 720 mm

**Tekninen kuvaus**

Rungon syvyys	524 mm
Leveys	725 mm

Hyötykorkeus	1650 mm
Korkeus	1850 mm
Syvyys	634 mm
Paino	65 kg
Hyötyleveys	720 mm
tyyppi	M
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Tuotetyyppi	Puhdistusaineasema