



Itsekeskittyväkaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	881000 0
GTIN	4021176015458
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvin puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 10 - 60 mm

Kiinnityssyv. max: 50 mm

Teho: 1 t

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	10 - 60 mm
Teho	1 t
Kiinnityssyv. max	50 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	0,22 kg
itsekeskittyvä	kyllä

Tuotetyyppi

Kaksivartinen ulosvetäjä