



## Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880930 20
GTIN	4021176923807
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**), vankka poikkituki ja voimakas kara. Haluttu kiinnitysalue on helppo asettaa siirtämällä vetovarsia.

#### Käyttö:

Nopeasti kulloinkin käytetylle kiinnitysalueelle säädettävä ulosvetäjä esim. hammaspyörille, laakereille ja kiekkoille.

Kiristysleveys ulkopuolella: 200 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 90 - 215 mm

Kiinnityssyv. max: 175 mm

Teho: 4 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	90 - 215 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	200 mm
Teho	4 t
Kiinnityssyv. max	175 mm

Ulkokuusikanta	19 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	2,645 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä