



Itsekeskittyväkaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	881000 1
GTIN	4021176016028
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvien puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 12 - 100 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 3 t

Tekninen kuvaus

Teho	3 t
Kiristysleveys ulkopuolella	12 - 100 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	13 mm

Paino	0,525 kg
itsekeskittyvä	kyllä
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä