



## Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880930 3
GTIN	4021176923814
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**), vankka poikkituki ja voimakas kara. Haluttu kiinnitysalue on helppo asettaa siirtämällä vetovarsia.

#### Käyttö:

Nopeasti kulloinkin käytetylle kiinnitysalueelle säädettävä ulosvetäjä esim. hammaspyörille, laakereille ja kiekkoille.

Kiristysleveys ulkopuolella: 250 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 95 - 265 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 6 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	95 - 265 mm
Teho	6 t
Kiinnityssyv. max	200 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	250 mm

Ulkokuusikanta	22 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	4,88 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä