



Itsekeskittyväkaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	881000 2
GTIN	4021176016103
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvien puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 18 - 120 mm

Kiinnityssyv. max: 120 mm

Teho: 5 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	120 mm
Teho	5 t
Kiristysleveys ulkopuolella	18 - 120 mm
Ulkokuusikanta	17 mm
Suurin kiristysmomentti	85 Nm
Koukkujen lukumäärä	2

Paino	1,29 kg
itsekeskittyvä	kyllä
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä