

**Honeywell****Käsinepari Polytril™, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094370 8
GTIN	3603835500041
Tuoteluokka	09A

**Kuvaus****Malli:**

Polytril™. Nitrilipinnoitteella varustettu käsine pienten osien käsittelyyn rasvaisissa, kosteissa ja likaisissa ympäristöissä.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Istuvuus	Erittäin hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Hengittävyys	Hyvä
Käsineen koko	8
Ei sisällä DMF:ää	ei
Märkäpito	Hyvä

Valmistajamerkintä	Polytril
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Sormituntuma	Hyvä
Öljypito	Erittäin hyvä
Sarja	Polytril™
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4121X
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	220 - 260 mm
Väri	valkoinen / harmaa
Paino	36-50 g
Neulosteknologia	13G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet