



## Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 9-125S



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Tuoteluokka	03C

### Kuvaus

#### Malli:

**Kätevä ja pienikokoinen kulmahiomakone, kapea kahva.**

- **Vahva 900 W:n moottori nopeasti etenevään työhön, hyvä ylikuorman kesto, pitkä käyttöikä.**
- **Kierroslukuelektronikalla, sopii erinomaisesti esim. jaloteräksen työstöön.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

### Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	900 W
Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
Valmistajamerkintä	GWS 9-125 S
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s <sup>2</sup>
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Erytisominaisuus	Kierroslukuelektronikka
Paino	1,9 kg
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Kierroslukualue	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>

Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Tuotetyppi	Kulmahiomakone