


Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 0810/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
Kokonaispituus L	110 mm
ISO-koodi pidin	A0810J SCLCR/L06
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Asetuskulma κ	95 astetta
Pään pituus L ₁	27 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	11 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Kaulan leveys L ₄	8 mm
Keskisiirto L ₃	6 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500