


Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 0608/06mm****Tilautustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 260032 0608/06 |
| GTIN | 4045197978790 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Asetuskulma κ | 95 astetta |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. |
| Kaulan leveys L_4 | 6 mm |
| Kiinnityspituus L_2 | 7 mm |
| Terän koko | 6 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} | 8 mm |
| Pään pituus L_1 | 21,5 mm |
| Keskisiirto L_3 | 4,2 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| ISO-koodi pidin | A0608H SCLCR/L06 |
| varren Ø D_s | 8 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Oikea |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 3xD |
| SisäJÄÄHDYTYS | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500