


**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 1216/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	16 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
Terän koko	6 mm
ISO-koodi pidin	A1216M SCLCR/L06
Kiinnityspituus $L_2$	15 mm
Kokonaispituus $L$	150 mm
Kaulan leveys $L_4$	12 mm
Keskisiirto $L_3$	8,9 mm
Pään pituus $L_1$	42 mm
varren Ø $D_s$	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500