


**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 1012/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Pään pituus L <sub>1</sub>	32,5 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	10 mm
ISO-koodi pidin	A1012K SCLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Terän koko	6 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6,9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500