

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 1216/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	42 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	16 mm
Kaulan leveys L_4	12 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
ISO-koodi pidin	A1216M SCLCR/L06
Terän koko	6 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L_3	8,9 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Kokonaispituus L	150 mm
varren Ø D_5	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500