

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 0810/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	6 mm
ISO-koodi pidin	A0810J SCLCR/L06
Pään pituus L <sub>1</sub>	27 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	8 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500