

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 0608/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	4,2 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Pään pituus L ₁	21,5 mm
Terän koko	6 mm
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
ISO-koodi pidin	A0608H SCLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	8 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
varren Ø D ₅	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500