

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 0810/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus $L_1$	22,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	12,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	A0810H SDUCR/L07
Kaulan leveys $L_4$	7 mm
Kiinnityspituus $L_2$	9 mm
Keskisiirto $L_3$	6,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
Hyötysyvyys T	4,4 mm
varren Ø $D_s$	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500