

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 1216/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L_4	12 mm
ISO-koodi pidin	A1216M SDUCR/L07
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	18 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L_3	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L_1	40,5 mm
Hyötysyvyys T	4,9 mm
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500