

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 0810/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Pään pituus L ₁	22,5 mm
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kaulan leveys L ₄	7 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A0810H SDUCR/L07
Keskisiirto L ₃	6,5 mm
Hyötysyvyys T	4,4 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500