

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 1012/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A1012K SDUCR/L07
Kaulan leveys L ₄	9 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Pään pituus L ₁	27,5 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Terän koko	7 mm
Hyötysyvyys T	5,9 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500