

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 1216/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kaulan leveys L ₄	12 mm
ISO-koodi pidin	A1216M SDUCR/L07
Pään pituus L ₁	40,5 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Hyötysyvyys T	4,9 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500