



Jäte-/tuhkakuppisäiliö, Tilavuus: 40l



Tilaustiedot

Tilausnumero	987175 40
GTIN	4031068156718
Tuoteluokka	96S

Kuvaus

Malli:

Jätteenkerääjä sinkittyä teräslevyä, jauhemaalattu, valon- ja säänkestävä. Sisäänheittoaukot kaikilla neljällä sivulla. Pääelementti/tuhkakuppi rei'itettyä jaloterästä tumppien poistamiseen ja hävittämiseen.

Erikseen irrotettava tuhkasäiliö. Sinkitty sisäsäiliö voidaan poistaa etupuolella olevan luukun kautta. Luukut on lukittu neliöavaimella.

4 muovijalkaa – säädettävien etujalkojen avulla voi tasata alustan epätasaisuuksia.

Standardi:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Toimituksen sisältö:

Mukana tuhkasäiliö, sinkitty sisäsäiliö ja kiinnitysprofiili alustakiinnitykseen.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**, pääosa harjattua jaloterästä.

Tekninen kuvaus

Korkeus	815 mm
Syvyys	350 mm

Täyttötilavuus	40 l
Leveys	350 mm
Paino	25,4 kg
Tuhkasäiliön täyttötilavuus	5 l
Tuotetyppi	Tuhka-astia