



## Videotarkastusjärjestelmä EVOcam II ja LED-kulmaoptiikka, Tyyppi: ECO2503



### Tilaustiedot

Tilausnumero	491896 ECO2503
GTIN	2050001956842
Tuoteluokka	49B

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen Full-HD -mikroskooppi, erinomainen livevideon kuvanlaatu kohteiden tarkkaan suurennukseen. Erilaiset valinnaiset laajakulma- ja tarkkuusobjektiivit mahdollistavat 300x suurennuksen tasaisena pysyvällä terävyydellä.

- **Erinomainen Full-HD-videokuvan laatu (1080 p / 60 fps).**
- **Suuri optinen zoomausalue 30 :: 1, paljon suurennusmahdollisuuksia (jopa 300x) ja 12-kertainen digitaalinen zoom.**
- **Vaivaton kuvien tallennus joko ulkoiseen välineeseen (USB-tikku) tai valinnaiseen ohjelmistoratkaisuun (Vifox). Sisäänrakennettu USB3-liitäntä.**
- **Laadukas optiikka ja moderni digitaalitekniologia.**
- **Nopea, ammattimainen kuvanmuodostus luotettavaan tuloksiin.**
- **Integroitu 8-piste-LED-rengasvalaisin.**
- **Laadukkaat jalustavaihtoehdot tuovat tarkkuutta ja vakautta.**
- **24 tuuman Full-HD -näyttö, HDMI-liitäntä.**

Pöytäjalusta.

#### Käyttö:

Videotarkastusjärjestelmä saapuvalla tavaramalle, tuotantoon ja kehittelyyn. Suuri, yksityiskohtaisen tarkka livekuva vakinaiisiin työpisteisiin ja samanaikaiseen tarkasteluun useammalle käyttäjälle.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana Full-HD-väri näyttö 24 tuumaa, USB-tikku.

**Erikoistarvike:**

EVO Cam II -ohjauspaneeli nro 491898, LED-alavallo, WiFi-lähetindongle ja lisäobjektiivit (0,45 x / 1,00 x). Siirtopöytä 100 x 100.

## Tekninen kuvaus

Jalusta	Pöytä-jalusta
Suurennus (x-kertaa) pystysuorassa näkymässä	28 - 151
Suurennus (x-kertaa) viistonäkymässä	19 - 105
Työskentelyetäisyys pystysuorassa näkymässä	56,5 mm
Still-kuvien tarkkuus enintään	1920x1080 px
Livekuvan tarkkuus enintään	1920x1080 px
Paino	23,5 kg
Työskentelyetäisyys viistonäkymässä	35,5 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Videotarkastusjärjestelmä

## Tarvikkeet

EVO Cam II -ohjauspaneeli Tyyppi ECX155	491898 ECX155
---	---------------