



Videotarkastusjärjestelmä EVOcam II, Tyyppi: ECO2CE1



Tilaustiedot

Tilausnumero	491895 ECO2CE1
GTIN	2050001956835
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen Full-HD -mikroskooppi, erinomainen livevideon kuvanlaatu kohteiden tarkkaan suurennukseen. Erilaiset valinnaiset laajakulma- ja tarkkuusobjektiivit mahdollistavat 300x suurennuksen tasaisena pysyvällä terävyydellä.

- **Erinomainen Full-HD-videokuvan laatu (1080 p / 60 fps).**
- **Suuri optinen zoomausalue 30 : : 1, paljon suurennusmahdollisuuksia (jopa 300x) ja 12-kertainen digitaalinen zoom.**
- **Vaivaton kuvien tallennus joko ulkoiseen välineeseen (USB-tikku) tai valinnaiseen ohjelmistoratkaisuun (Vifox). Sisäänrakennettu USB3-liitäntä.**
- **Laadukas optiikka ja moderni digitaalitekniologia.**
- **Nopea, ammattimainen kuvanmuodostus luotettavaan tuloksiin.**
- **Integroitu 8-piste-LED-rengasvalaisin.**
- **Laadukkaat jalustavaihtoehdot tuovat tarkkuutta ja vakautta.**
- **24 tuuman Full-HD -näyttö, HDMI-liitäntä.**

Säädettävä nivelvarsi.

Käyttö:

Videotarkastusjärjestelmä saapuvalla tavaramalle, tuotantoon ja kehittelyyn. Suuri, yksityiskohtaisen tarkka livekuva vakinaiisiin työpisteisiin ja samanaikaiseen tarkasteluun useammalle käyttäjälle.

Toimituksen sisältö:

Mukana Full-HD-värinäyttö 24 tuumaa, USB-tikku.

Objektiivi 0,62x.

Erikoistarvike:

EVO Cam II -ohjauspaneeli nro 491898, LED-alavallo, WiFi-lähetindongle ja lisäobjektiivit (0,45 × / 1,00 ×). Objektiivi (4 diopt / 5 diopt).

Tekninen kuvaus

Livekuvan tarkkuus enintään	1920×1080 px
Objektiivin Ø	55 mm
Jalusta	Nivelvarsi
Työskentelyetäisyys	106 mm
Suurennus (x-kert.)	3,1 - 93
Still-kuvien tarkkuus enintään	1920×1080 px
Paino	10 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Videotarkastusjärjestelmä

Tarvikkeet

EVOCam II -ohjauspaneeli Tyyppi ECX155	491898 ECX155
--	---------------