

● INNOVATEST®

**Kovuudenmittauslaite Rockwell FENIX, Tyyppi: 200AR****Tilaustiedot**

Tilausnumero	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Tuoteluokka	49G

**Kuvaus****Malli:**

Rockwell-kovuudenmittauslaite, erittäin tarkka. Jäykkä konekehys myös vaativiin korjaamo-olosuhteisiin. Testikuorman asettaminen painokuormitusjärjestelmällä. Sähkövirtaa ei tarvita.

**Standardi:**

DIN EN ISO 6508 ja ASTM E-18

**Toimituksen sisältö:**

HRC-testipala rasterilla. Käyttövalmis perusvarustus: Rockwell-kartio 120°, tasainen kiinnityspöytä Ø = 60 mm. Mukana lähetyspakkaus.

**Huomautus:**

Toimitus veloitetaan erikseen. Ota yhteyttä asiantuntijaamme tarvittavien kuormitustasojen ja menettelytapojen kalibroinnin osalta. Muita lisävarusteita, kuten prisma-alustoja, on saatavilla pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Esikuorman koestusvoima	10 kg
Leveys	270 mm
Virtalähde	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A

Paino	122 kg
Lukema	1 HR
Pääkuorman koestusvoima	60, 100, 150 kg
Näyttö	analooginen mittakello
Suurin näytteen korkeus	260 mm
Rockwell-asteikot	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Pituus	550 mm
Koestusmenettely	Rockwell
Suurin näytteen leveys	150 mm
Käyttö	manuaalinen
Korkeus	765 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Kovuusmittari