

INNOVATEST®

**Kovuudenmittauslaite Rockwell FENIX, Tyyppi: 200ACL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Tuoteluokka	49G

**Kuvaus****Malli:**

Rockwell-kovuudenmittauslaite, erittäin tarkka. Jäykkä konekehys myös vaativiin korjaamo-olosuhteisiin. Testauskuorman nosto suljetussa säätöpiirissä (**kuormakammio; Closed Loop -järjestelmä**).

**Standardi:**

DIN EN ISO 6508 ja ASTM E-18

**Toimituksen sisältö:**

HRC-testipala rasterilla. Käyttövalmis perusvarustus: Rockwell-kartio 120°, tasainen kiinnityspöytä Ø = 60 mm. Mukana lähetyspakkaus.

**Huomautus:**

Toimitus veloitetaan erikseen. Ota yhteyttä asiantuntijaamme tarvittavien kuormitustasojen ja menettelytapojen kalibroinnin osalta. Muita lisävarusteita, kuten prisma-alustoja, on saatavilla pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Rockwell-asteikot	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Paino	104 kg

Korkeus	765 mm
Pääkuorman koestusvoima	60, 100, 150 kg
Virtalähde	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Lukema	1 HR
Leveys	270 mm
Suurin näytteen korkeus	260 mm
Esikuorman koestusvoima	10 kg
Suurin näytteen leveys	150 mm
Pituus	555 mm
Käyttö	moottoroitu
Koestusmenettely	Rockwell
Näyttö	analooginen mittakello
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Kovuusmittari