

GEDORE**Kiintolenkkiavainsarja, erikoispitkä malli, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614760 12
GTIN	4010886609590
Tuoteluokka	63M

Kuvaus**Malli:**

Lenkipään taivutuskulma 15°. Ergonominen ja kätevä onttovarsikahva. Erytispitkä varsi syviin käyttökohteisiin. Sopii erityisesti tiukkoihin ruuviliitoksiin, joiden momentit ovat suuret.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 614750: Koot 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Ruuviavain
-------------	------------

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 27 mm	614750 27
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 11 mm	614750 11
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 22 mm	614750 22
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 17 mm	614750 17
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 10 mm	614750 10
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 24 mm	614750 24
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 30 mm	614750 30

Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 13 mm	614750 13
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 14 mm	614750 14
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 12 mm	614750 12
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 19 mm	614750 19
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli Avainkoko 32 mm	614750 32