

Honeywell**Käsinepari Polytril™, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094370 9
GTIN	3603835500058
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

Polytril™. Nitriilipinnoitteella varustettu käsine pienten osien käsittelyyn rasvaisissa, kosteissa ja likaisissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	Polytril
Ei sisällä DMF:ää	ei
Öljypito	Erittäin hyvä
Sormituntuma	Hyvä
Märkäpito	Hyvä
Pinnoitemateriaali	Nitriili

Hengittävyys	Hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Istuvuus	Erittäin hyvä
Käsineen koko	9
Sarja	Polytril™
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4121X
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	220 - 260 mm
Väri	valkoinen / harmaa
Paino	36-50 g
Neulosteknologia	13G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	1
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet