



NC-koneruuvipuristin NC8, Tyyppi: 125MX



Tilaustiedot

Tilausnumero	360405 125MX
GTIN	2050002046979
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat: Optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Haluttu puristusvoima ennalta asetettavissa **ilman työkaluja: 11 porrasta:** Leukojen leveys 90 mm, **4 porrasta:** Leukojen leveys 125 / 160 / 200 mm Erittäin jäykkä GJS-60-runko, **ylä- ja alapuoli hiottu. Paritarkkuus 0,02 mm.**

Ominaispiirre:

Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara!

- Parempi toimintavarmuus.
- Optimoitu lastusuoja.
- Minimoitu puhdistuksentarve.

Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.

Käyttö:

Käytettävissä vaaka.asennossa tai sivuttain, **koska sivupinnat on hiottu tarkkuudella -0,05 mm.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrasleukaa (= vakio!), 1 käsikammen, 4 kiinnitysrautaa.

Erikoistarvike:

- Kiinnityspultti nro 360025 - 25 M10.
- Sovitinlevyt leukojen pikavaihtojärjestelmään Xtric nro 361293;361294 koko125.
- Sovitinlevyt nro 361297; 361298 koko 125.
- Päällileuat nro 361140 – 361151.

Huomautus:

- NC 8:n koko/leukaliitanta sama kuin Allmatic TC / LC -mallin.
- NC 8 (nro 360405) korvaa tuotteet LC (nro 360500) ja TC (nro 360400).

- Koot 125 MX ja 125 LX toimitetaan leuoilla nro 361295 125 ja nro 361296 125.

Tekninen kuvaus

Leukojen korkeus h	39,5 mm
tyyppi	125
Kiinnitysalue d	131 - 313 mm
r ±0,015	118 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Värikoodi sopiville tarvikkeille	NC8
Pitkittäisura l H7	20 mm
Kiinnitysalue b	0 - 182 mm
Perusrungon pituus a	398 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Kokonaispituus L	483 mm
Perusrungon korkeus c -0,02	100 mm
m	180 mm
Poikittäisura n H7	20 mm
t	144 mm
Paino	35 kg
Portaan leveys B ₁ -0,05	126 mm
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle	4
Sarja	NC8
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Kierrekaavinsarja Tyyppi 125	360822 125
Porrasleuat, kiinteät Leukojen leveydelle 125 mm	361296 125
Porrasleuka, siirrettävä Leukojen leveydelle 125 mm	361295 125

